

Waldmann **Gestängeleuchte Taneo, Typ: 31****Bestelldaten**

Bestellnummer	928655 31
GTIN	4013330055943
Artikelklasse	93L

Beschreibung**Ausführung:**

Effiziente, hochwertige und wartungsfreie LED-Technologie mit flächig, homogener, schatten- und blendfreier Ausleuchtung. Folientaster mit Ein/Aus und Dimmung (bis auf 10 % stufenlos mit Memory-Funktion). Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium. Federentlastetes Gestänge mit 3D-Kopfgelenk. Farbtemperatur neutralweiß mit 4.000 K.

Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle (LED-Lampen) ist durch den Hersteller austauschbar. Das Betriebsgerät (Netzteil und Kabel) ist durch den Kunden austauschbar. Mit 24 Leuchtdioden.

Lieferumfang:

Inklusive Tischklemme (Klemmbereich 0 – 70 mm).
3,0m Anschlussleitung mit Euro-Stecker.

Technische Beschreibung

Anschlusskabel Länge	3 m
Leuchtmittel	LED
Aktionsradius 3D-Gelenkarm	180 Grad
Lampenkörper Länge	398 mm
Art der Befestigung	Tischklemme
Leistungsaufnahme	23 W
Beleuchtung dimmbar	stufenlos

Energieversorgung	Netzbetrieben
Lampenkörper Breite	136 mm
Lichtfarbe	neutralweiß K
Lampenkörper Höhe	33 mm
Leuchtmittel austauschbar	nein
Nennspannung	250 V
Farbtemperatur	4000 K
Gesamthöhe	1070 mm
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	C
Produktart	Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte