

Garant**Aufsatzschrank, passend für Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	928700 1500
GTIN	4062406117627
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse aus Stahlblech mit **doppelter Rückwand** (Staubschutz). Innenseite mit \square 9×9 mm im 37-mm-Raster. Türe schwenkt horizontal nach vorne beim Öffnen. Zum Einbau zwischen den Trägersäulen Nr. 928010.

Verwendung:

Auch zur Wandmontage geeignet.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035,
Türe anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

passend für Typ	1500
Gewicht	38 kg
Nutzhöhe	410 mm
Tragfähigkeit	120 kg
Tiefe	250 mm
Breite	1420 mm
Nutzbreite	1380 mm
Nutztiefe	150 mm
Höhe	481 mm

Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Aufsatzschrank

Zubehör

Gasdruckfeder passend für Größe 1500	938016 1500
--------------------------------------	-------------