

**Garant****Aufsatzschrank, passend für Typ: 2000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928700 2000
GTIN	4062406117634
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

Gehäuse aus Stahlblech mit **doppelter Rückwand** (Staubschutz). Innenseite mit  $\square$  9×9 mm im 37-mm-Raster. Türe schwenkt horizontal nach vorne beim Öffnen. Zum Einbau zwischen den Trägersäulen Nr. 928010.

**Verwendung:**

Auch zur Wandmontage geeignet.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035,  
Türe anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Höhe	481 mm
Nutzbreite	1880 mm
Breite	1920 mm
passend für Typ	2000
Nutzhöhe	410 mm
Nutztiefe	150 mm
Tragfähigkeit	100 kg
Gewicht	50 kg
Tiefe	250 mm

Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Aufsatzschrank

---

## Zubehör

Gasdruckfeder passend für Größe 2000	938016 2000
--------------------------------------	-------------