

Garant**Aufsatzschrank mit Rollladen, Breite: 1500mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	928710 1500
GTIN	4062406117641
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Stahlblechgehäuse mit **doppelter Rückwand** (Staubschutz). Innenseite mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Eloxierter Rollladen mit 2 Kunststoffgriffen und Abschlussleiste mit Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	1450 mm
Tiefe	250 mm
Höhe	962 mm
Breite	1500 mm
Nutztiefe	140 mm
Nutzhöhe	845 mm
Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm

Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Aufsatzschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO13	914226 KO13
------------------------------------	-------------