

Garant**Aufsatzschrank, passend für Typ: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	928700 1000
GTIN	4062406117610
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse aus Stahlblech mit **doppelter Rückwand** (Staubschutz). Innenseite mit \square 9×9 mm im 37-mm-Raster. Türe schwenkt horizontal nach vorne beim Öffnen. Zum Einbau zwischen den Trägersäulen Nr. 928010.

Verwendung:

Auch zur Wandmontage geeignet.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035,
Türe anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

Technische Beschreibung

passend für Typ	1000
Nutzbreite	880 mm
Breite	920 mm
Nutztiefe	150 mm
Tragfähigkeit	140 kg
Gewicht	32 kg
Tiefe	250 mm
Nutzhöhe	410 mm
Höhe	481 mm

Materialstärke	1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Aufsatzschrank

Zubehör

Gasdruckfeder passend für Größe 1000	938016 1000
--------------------------------------	-------------