

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 16G, Höhe 850 mm, Eluplan-Platte dunkel, 12x20G, Plattenlänge: 1500/6+4mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922167 1500/6+4
GTIN	4062406118150
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 125, 200, 300

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Lieferumfang:

2 x Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Gewicht	164 kg
Schubladen Nutzbreite in G	12
Arbeitsplatte Länge	1500 mm

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhe	850 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Serie	vario
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Anzahl Schubladen	10
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927500 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927500 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 300 mm	927500 300
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/6	927300 800/6
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/4	927300 800/4
Arbeitsplatte mit dunkelgrauem Kunststoffbelag (Eluplan) Plattenlänge 1500 mm	926241 1500