

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 16G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 12×20G, Plattenlänge: 1500/6+5mm****Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 922171 1500/6+5 |
| GTIN          | 4062406118174   |
| Artikelklasse | 9GG             |

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Lieferumfang:**

2 × Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Arbeitsplatte Tiefe        | 750 mm |
| Schubladengehäuse Nutzhöhe | 800 mm |

|  |  |
|--|--|
| Arbeitsplatte Länge  | 1500 mm  |
| Arbeitsplatte Stärke   | 50 mm  |
| Schubladen Nutzbreite  | 300 mm   |
| Schubladen Nutzbreite in G   | 12   |
| Schubladengehäuse Höhe   | 900 mm   |
| Höhe   | 950 mm   |
| Schubladen Nutztiefe in G  | 20   |
| Gewicht  | 177 kg   |
| Schubladengehäuse Breite   | 400 mm   |
| Schubladen Nutztiefe   | 500 mm   |
| Serie  | vario  |
| Schubladen Nutzfläche in G   | 12×20  |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 1000 kg  |
| Schubladengehäuse Tiefe  | 650 mm   |
| Anzahl Schubladen  | 11   |
| Konstruktionsausführung  | Stahlrohrkonstruktion  |
| Materialstärke   | 1 mm   |
| Werkbank Höhe  | 950 mm   |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit   | 75 kg  |
| Plattenstärke  | 50 mm  |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)  | 100 %  |
| Stiftzylinderschloss   | modularer Steckesinsatz  |
| Farbauswahl  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut  | 12×20G   |
| Produktart   | Werkbank   |

## Zubehör

|  |              |
|--|--------------|
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm  | 927500 150   |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm  | 927500 100   |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm  | 927500 250   |
| Schlossblende für GridLine Typ KO21  | 914227 KO21  |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm  | 927500 200   |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 300 mm  | 927500 300   |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm  | 927500 125   |
| Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm   | 927500 75    |
| Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen<br>900/5                 | 927300 900/5 |
| Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus kreuzverleimtem Bambus<br>Plattenlänge 1500 mm | 926001 1500  |
| Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen<br>900/6                 | 927300 900/6 |