

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 16G, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 12x20G, Plattenlänge: 1500/6+4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	922164 1500/6+4
GTIN	4062406118136
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 125, 200, 300

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

**Lieferumfang:**

2 x Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Lackierung:**

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Schubladengehäuse Höhe	800 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12x20
Arbeitsplatte Länge	1500 mm

Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	12
Höhe	850 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Anzahl Schubladen	10
Gewicht	164 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Serie	vario
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12x20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927500 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927500 125
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 300 mm	927500 300
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 1500 mm	926081 1500
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/4	927300 800/4
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 800/6	927300 800/6