

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 16G, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, 12x20G, Plattenlänge: 1500/6+5mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922174 1500/6+5
GTIN	4062406118198
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 75, 150, 200, 300

Lieferumfang:

2 x Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm

Höhe	950 mm
Gewicht	177 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Höhe	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Schubladen	11
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Serie	vario
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	800 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927500 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927500 250
Schublade Schubladen-Fronthöhe 300 mm	927500 300
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927500 200
Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/5	927300 900/5
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 1500 mm	926081 1500
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/6	927300 900/6