

Garant GRIDLINE

## Vario Werkbank mit 2 Gehäusen 16G, Höhe 950 mm, Bambus-Platte, 12×20G, Plattenlänge: 1500/6+7mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	922171 1500/6+7
GTIN	4062406118181
Artikelklasse	9GG

### Beschreibung

#### Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Schubladengehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

#### Lieferumfang:

2 × Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

#### Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

#### Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

### Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite	300 mm
Anzahl Schubladen	13

Schubladengehäuse Nutzhöhe	800 mm
Gewicht	189 kg
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	1000 kg
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Schubladengehäuse Höhe	900 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	12
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Höhe	950 mm
Serie	vario
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927500 150
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927500 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927500 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927500 250
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927500 75
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 200 mm	927500 200
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/7	927300 900/7
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 900/6	927300 900/6
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus kreuzverleimtem Bambus Plattenlänge 1500 mm	926001 1500