

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank fahrbar, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G,
Plattenlänge mm / Anzahl Schubladen: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	923514 1000
GTIN	4062406118334
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Ablageboden Tiefe 300 mm. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Lieferumfang:

2 × Fußteile mit Rädern, 2 × Paar Knotenbleche, Ablageboden, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Serie	vario
Serie	vario
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2

Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Laufbelag spurlos	ja
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Anzahl Schubladen	0
Material Rad	Polyurethan
Stoßfänger	nein
Höhe	950 mm
ComfortClose	nein
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Gewicht	51,5 kg
absenkbar	nein
Schiebegriff	nein
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	250 kg
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G

Produktart

mobile Werkbank

ZubehörRückwand / Ablagebodeneinteilig passend für
Plattenlänge 700 mm

927140 700