

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank fahrbar, Höhe 950 mm, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G,
Plattenlänge mm / Anzahl Schubladen: 1000****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 923517 1000 |
| GTIN | 4062406118341 |
| Artikelklasse | 9GG |

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Ablageboden Tiefe 300 mm. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Lieferumfang:

2 × Fußteile mit Rädern, 2 × Paar Knotenbleche, Ablageboden, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------|
| Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 |
| Laufbelag spurlos | ja |
| maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung | 250 kg |

| | |
|--|--|
| Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 |
| Rad-Ø Bockrolle | 125 mm |
| Anzahl Schubladen | 0 |
| Stoßfänger | nein |
| Arbeitsplatte Stärke | 50 mm |
| ComfortClose | nein |
| Höhe | 950 mm |
| absenkbar | nein |
| Rad-Ø Lenkrolle | 125 mm |
| Material Arbeitsplatte | Eluplan dunkel |
| Arbeitsplatte Tiefe | 750 mm |
| Schiebegriff | nein |
| Gewicht | 41,5 kg |
| Arbeitsplatte Länge | 1000 mm |
| Material Rad | Polyurethan |
| Serie | vario |
| Serie | vario |
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion |
| Materialstärke | 1 mm |
| Werkbank Höhe | 950 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 250 kg |
| Plattenstärke | 50 mm |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsetz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut | 20x20G |
| Produktart | mobile Werkbank |

Zubehör

Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für
Plattenlänge 700 mm

927140 700