

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank fahrbar, Höhe 950 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G,
Plattenlänge mm / Anzahl Schubladen: 1000/1****Bestelldaten**

Bestellnummer	923514 1000/1
GTIN	4062406118273
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Ablageboden Tiefe 300 mm. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 125

Lieferumfang:

2 × Fußteile mit Rädern, Gehäuse mit Schublade, Ablageboden, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Laufbelag spurlos	ja
-------------------	----

Serie	vario
Serie	vario
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Material Rad	Polyurethan
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Stoßfänger	nein
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	250 kg
Schubladengehäuse Höhe	200 mm
Anzahl Schubladen	1
Gewicht	68,3 kg
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schiebegriff	nein
Schubladengehäuse Nutzhöhe	125 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
absenkbar	nein
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
ComfortClose	nein
Schubladen Nutzbreite in G	20
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Höhe	950 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm

Schubladen Einzelriegelung	Einhand
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 700 mm	927140 700
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelriegelung Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927805 125
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21