

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank fahrbar, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G,
Plattenlänge mm / Anzahl Schubladen: 1000****Bestelldaten**

Bestellnummer	923504 1000
GTIN	4062406118303
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Ablageboden Tiefe 300 mm. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Lieferumfang:

2 × Fußteile mit Rädern, 2 × Paar Knotenbleche, Ablageboden, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schiebegriff	nein
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	250 kg
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2

Serie	vario
Serie	vario
Gewicht	50,3 kg
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Höhe	850 mm
ComfortClose	nein
absenkbar	nein
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Laufbelag spurlos	ja
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Material Rad	Polyurethan
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Stoßfänger	nein
Anzahl Schubladen	0
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für
Plattenlänge 700 mm

927140 700