

bimos

Sitz-Stehhilfe – ESD, PU-Schaum, mit Rollen, Typ: ESD**Bestelldaten**

Bestellnummer	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Artikelklasse	96B

Beschreibung**Ausführung:**

5-armiges Aluminiumfußkreuz (Ø 600 mm). Mit **Gasdruckfeder** stufenlos höhenverstellbar. Sitzfläche aus SoftTouch PU-Schaum mit Wellen Profil. **Weiches Sitzen mit Halt**, Wellenprofil ermöglicht Luftzirkulation (Klimakomfort). **Ergonomische Rückenstütze** (Höhe 190mm) unterstützt richtige Sitzhaltung. PU-Schaum, weich, bequem, abwaschbar.

Verwendung:

Ideale Kombination aus Stehen und Sitzen. Für Sitz- oder Steharbeitsplätze oder einer Kombination aus beidem.

Arbeitshocker Version mit Rollen für harte Böden.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

DIN 68877

Technische Beschreibung

Höhenverstellung Art	Höhenverstell-Hebel
Fußkreuz-Ø	580 mm

Höhenverstellung Ausführung	Gasfeder
Sitzbreite	340 mm
Farbe Sitzmaterial	schwarz
Rollen Ausführung	lastabhängig gebremste, weiche Rollen für harte Böden
Untergestell Ausführung	5-Arm-Fußkreuz
Rückenlehne Höhe	190 mm
Sitztiefe	300 mm
Norm	DIN 68877; Leitfähigkeit nach DIN 61340-5-1
Material Fußkreuz	Aluminium poliert
mit Rücklehne	ja
Fußkreuz Ausführung	Rollensatz
Material Sitzfläche	PU-Schaum
Tragfähigkeit Stuhl	120 kg
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Höhenverstellung Bereich	450 - 650 mm
Produktart	ESD-Stehhilfe

Zubehör

ESD-Rollen(1 Satz = 5 Stück)	963189
------------------------------	--------