

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank 5S, Gehäuse 24G, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20x20G, Plattenlänge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	922864 1500
GTIN	4062406118532
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung.

Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100%**

Vollauszugschubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 125, 150, 250

Lieferumfang:

1 x Fußteil, 1 x Paar Knotenbleche, Schubladengehäuse, Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.**

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	1500 mm
---------------------	---------

Höhe	850 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Gewicht	121 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Serie	vario
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	700 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	800 kg
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Schubladen	5
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Produktnameattribut	20×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schublade Schubladen-Fronthöhe 150 mm	927800 150
---------------------------------------	------------

Schublade Schubladen-Fronthöhe 250 mm	927800 250
Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927800 125
Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	927800 100
Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	927800 75
Arbeitsplatte Stärke 50 mmaus Buche-Multiplex Plattenlänge 1500 mm	926081 1500
Knotenblech Typ 1	927122 1
Fußteil Höhe 800 mm	927000 800