



## Druckluft-Gravierstift DynaPen®, Typ: 10850



### Bestelldaten

Bestellnummer	079708 10850
GTIN	616026108509
Artikelklasse	03R

### Beschreibung

#### Ausführung:

Bleistiftgroßer Druckluft-Stift DynaPen mit **Zubehörset (Spannzange 1/8 Zoll)**. Durch die pulsierende Antriebsbewegung (Hub 0,018 mm) bieten sich **viele Anwendungsmöglichkeiten** wie z. B. Gravieren, Beschriften, leichte Putz- und Feilarbeiten, Entgraten, etc.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1,4 m Anschlusschlauch, 1 Feile und Sechskantschlüssel.

#### Hinweis:

Passende Diamant-Minifeilen finden Sie unter Nr. 529420.

maximaler Luftbedarf: 28,2 l/min

Schlagfrequenz: 233 Hz

Anschlussgewinde: NPT

Druckluft-Anschluss: 1/4 Zoll

Gewicht: 0,26 kg

Arbeitsgeräusch: 79 dB(A)

### Technische Beschreibung

Gewicht	0,26 kg
Ø	23 mm
Herstellerbezeichnung	10850
Schlagfrequenz	233 Hz
maximaler Luftbedarf	28,2 l/min

maximale Vibration nach EN	8 m/s <sup>2</sup>
Arbeitsgeräusch	79 dB(A)
Länge	108 mm
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Anschlussgewinde	NPT
Produktart	Gravierstift

---

## Zubehör

Diamant-Minifeile Korn D126 (mittel) Universal Typ 1	529420 1
Diamant-Minifeile Korn D126 (mittel) Universal Typ 1K	529420 1K
Diamant-Minifeile Korn D126 (mittel) Universal Typ 4	529420 4