

Garant GRIDLINE

Putzmittelschrank mit Vollblech-Flügeltüren, Breite mm / Modell: 1000/P1**Bestelldaten**

Bestellnummer	987001 1000/P1
GTIN	4062406118853
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Universalschrank zur Aufbewahrung von Putzmitteln, Reinigungsgeräten und Kleidung. Aufnahme von verzinkten Fachböden im 25-mm-Raster.

Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. **Nivelliersockel** mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Fachbodentragfähigkeit 25 kg. Lochung an Unterteilungsgehäuse zur **Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern** (in Gruppe 95).

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Putzmittelschränke sind maßlich kompatibel mit den GridLine Schränken Tiefe 20G und können beliebig mit diesen kombiniert werden.

Weiteres Zubehör wie Fachböden und Schubladen finden Sie in Gruppe 94.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 2000 mm

Breite: 1000 mm

Tiefe: 500 mm

Nutzhöhe: 1840 mm

Anzahl Haken: 1

Anzahl Gerätehalter: 2

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1840 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltüren
Anzahl Gerätehalter	2
Anzahl Haken	1
Breite	1000 mm
Modell	P1
Höhe	2000 mm
Gewicht	90 kg
Tiefe	500 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Putzmittelschrank

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------