

**Koken****IMPACT-Steckschlüsseinsatz 6-kant, 3/8 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	650130 7
GTIN	34991644317920
Artikelklasse	63R

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.

**Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.**

Das Surface Drive Profil greift die Schrauben an den Flanken und schont die empfindlichen Ecken. Ein Festsitzen der Einsätze auf den Schrauben wird zuverlässig verhindert.

**Werkstoff:**

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche brüniert.

**Hinweis:**

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	12 mm
Länge	32 mm
Schlüsselweite	7 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive

für den Maschineneinsatz geeignet

ja

Produktart

Steckschlüssel-Einsatz