

Garant**Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone, Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge: 1/25mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	675115 1/25
GTIN	4062406118105
Artikelklasse	61F

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 – 675050.

Mit Torsionszone, **zähhart**. Die Torsionszone mindert die Kraftspitzen beim Verschrauben. Dadurch Schonung des Schraubprofils und längere Standzeit (außer Gr. TX40).

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, **zähhart**.

Technische Beschreibung

Kreuzschlitzgröße	1
ganze Länge	25 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Norm	DIN ISO 1173
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Produktart	Bit-Werkzeug

