



## Kleinfrässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: D0302



### Bestelldaten

Bestellnummer	546910 D0302
GTIN	4045197724236
Artikelklasse	52D

### Beschreibung

#### Ausführung:

**HOLEX** – Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm.

#### Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

### Technische Beschreibung

Kopf-Ø	3 mm
Formbeschreibung	Kugel
Gesamtlänge	38 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Form	D0302
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	2,5 mm
Serie	Zahnung Z7
Schneidstoff	HM

Produktart

Frässtift

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		