



Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX8



Bestelldaten

Bestellnummer	631801 TX8
GTIN	4018754001125
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 631809

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	11,6 mm
Torx®-Profil	TX8
Profilmaß A	2,3 mm
Länge	28 mm

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz