



Kleinfrässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: D0605



Bestelldaten

Bestellnummer	546910 D0605
GTIN	4045197724250
Artikelklasse	52D

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX – Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm. **Form Kugel** (KUD).

Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

Technische Beschreibung

Form	D0605
Formbeschreibung	Kugel
Gesamtlänge	38 mm
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Kopf-Ø	6,3 mm
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	5 mm
Serie	Zahnung Z7

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		