



## Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX40



### Bestelldaten

Bestellnummer	631801 TX40
GTIN	4018754001200
Artikelklasse	63A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

#### Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

#### Hinweis:

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 631809

### Technische Beschreibung

Länge	28 mm
Torx®-Profil	TX40
Profilmaß A	6,6 mm
Ø antriebseitig	11,6 mm

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz