



Schraubendreher-Einsatz, 1/4 Zoll für Torx® kurz, Torx®-Profil: TX20



Bestelldaten

Bestellnummer	631801 TX20
GTIN	4018754001163
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 631809

Technische Beschreibung

Länge	28 mm
Profilmaß A	3,8 mm
Torx®-Profil	TX20
Ø antriebseitig	11,6 mm

Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz