

Garant**Klemmdrehhalter DCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250016 40/19
GTIN	4062406119119
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	250 mm
ISO-Code Halter	DCLNR/L 4040S19
Funktionsbreite L ₄	50 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Pratze, Schraube, Feder	259035 1
Unterlegplatte	259031 18
Serie	QuickTurn
Kopflänge L ₁	45 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 13
Plattengröße	19 mm
Schaftgröße	40 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Schraube für Unterlegplatte 10-teilig Typ 2	259026 2
Unterlegplatte Typ 18	259031 18
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500