

Garant**Klemmdrehhalter PCLNR 95°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250018 40/19
GTIN	4062406119218
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	PCLNR/L 4040S19
Serie	QuickTurn
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Funktionsbreite L ₄	50 mm
Kniehebel	259015 1
Plattengröße	19 mm
Federstift-Set	259047 1
Schaftgröße	40 mm
Feder-Set	259044 1
Kopflänge L ₁	45 mm
Gesamtlänge L	250 mm
Unterlegplatte	259031 17
Kniehebelschraube	259018 1
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Unterlegplatte Typ 16	259031 16
Kniehebelschraube Typ 1	259018 1
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Kniehebel Typ 13	259015 13
Kniehebel Typ 1	259015 1
Federstifte-Set10-teilig Typ 1	259047 1
Feder-Set10-teilig Typ 1	259044 1