

**Garant****Klemmdrehhalter PCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250019 40/19
GTIN	4062406119225
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	19 mm
Feder-Set	259044 1
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	50 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Unterlegplatte	259031 17
Federstift-Set	259047 1
ISO-Code Halter	PCLNR/L 4040S19
Kniehebelschraube	259018 1
Kniehebel	259015 1
Gesamtlänge L	250 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	45 mm
Schaftgröße	40 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 16	259031 16
Kniehebel Typ 13	259015 13
Kniehebel Typ 1	259015 1
Federstifte-Set10-teilig Typ 1	259047 1
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Feder-Set10-teilig Typ 1	259044 1
Kniehebelschraube Typ 1	259018 1