

Garant

Klemmdrehhalter PCBNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm



Bestelldaten

Bestellnummer	250020 40/19
GTIN	4062406119232
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Feder-Set	259044 1
Kniehebel	259015 1
Kniehebelschraube	259018 1
Federstift-Set	259047 1
Gesamtlänge L	250 mm
Kopflänge L ₁	48 mm
Schaftgröße	40 mm
ISO-Code Halter	PCBNR/L 4040S19
Unterlegplatte	259031 17
Funktionsbreite L ₄	35 mm
Plattengröße	19 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 1	259047 1
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Kniehebelschraube Typ 1	259018 1
Kniehebel Typ 13	259015 13
Kniehebel Typ 1	259015 1
Unterlegplatte Typ 16	259031 16
Feder-Set10-teilig Typ 1	259044 1
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Unterlegplatte Typ 36	259031 36