

Garant**Klemmdrehhalter PCBNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250021 40/19
GTIN	4062406119249
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	35 mm
Schaftgröße	40 mm
Kniehebel	259015 1
Kniehebelschraube	259018 1
Feder-Set	259044 1
Kopflänge L ₁	48 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
ISO-Code Halter	PCBNR/L 4040S19
Gesamtlänge L	250 mm
Federstift-Set	259047 1
Serie	QuickTurn
Unterlegplatte	259031 17
Plattengröße	19 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 16	259031 16
Federstifte-Set10-teilig Typ 1	259047 1
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Kniehebel Typ 1	259015 1
Feder-Set10-teilig Typ 1	259044 1
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Kniehebelschraube Typ 1	259018 1
Kniehebel Typ 13	259015 13