

Garant**Klemmdrehhalter PCKNR 75°, für Wendeschneidplatten CN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250022 40/19
GTIN	4062406119256
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
ISO-Code Halter	PCKNR/L 4040S19
Kopflänge L ₁	45 mm
Federstift-Set	259047 1
Unterlegplatte	259031 17
Kniehebel	259015 1
Gesamtlänge L	250 mm
Plattengröße	19 mm
Serie	QuickTurn
Feder-Set	259044 1
Schaftgröße	40 mm
Funktionsbreite L ₄	50 mm
Kniehebelschraube	259018 1
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Federstifte-Set10-teilig Typ 1	259047 1
Feder-Set10-teilig Typ 1	259044 1
Unterlegplatte Typ 16	259031 16
Kniehebelschraube Typ 1	259018 1
Kniehebel Typ 13	259015 13
Kniehebel Typ 1	259015 1