

Garant
Klemmdrehhalter PCKNL 75°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm

Bestelldaten

Bestellnummer	250023 40/19
GTIN	4062406119263
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 1
Funktionsbreite L ₄	50 mm
Unterlegplatte	259031 17
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Schaftgröße	40 mm
Kniehebel	259015 1
Plattengröße	19 mm
ISO-Code Halter	PCKNR/L 4040S19
Gesamtlänge L	250 mm
Feder-Set	259044 1
Kopflänge L ₁	45 mm
Federstift-Set	259047 1
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 16	259031 16
Kniehebel Typ 1	259015 1
Kniehebel Typ 13	259015 13
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 1	259047 1
Feder-Set10-teilig Typ 1	259044 1
Kniehebelschraube Typ 1	259018 1
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Kniehebelschraube Typ 13	259018 13