

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel mit Eterlux-Platte hell, Länge: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920014 2000
GTIN	4062406119508
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation eLevel – elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die **Höhe des gesamten Arbeitsplatzes** angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar.**

Hubsäule eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar.**

Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar.**

Hinweis:

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).**

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	hellgrau

Breite	2000 mm
Modell	eLevel
Material Arbeitsplatte	Eterlux
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Belag-Stärke	2,7 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Serie	Workstation
Gewicht	93 kg
Tiefe	800 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	700 - 1000 mm
Belag Arbeitsplatte	Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos	ja
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Höhenverstellung Arbeitsplatz	700-1000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Schubladengehäuse 24G fahrbar Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen 500/5 mm	927620 500/5
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927600 400/4
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 200/1	927600 200/1
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927300 300/2
Rechner-Gehäuse 16G Höhe 500 mm	927335 500
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/4	927315 500/4
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/3	927300 400/3
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/5	927315 500/5
PC-Halter Typ M	928753 M
Scherblech für Workstation Passend für Workstationtiefe 800 mm	920350 800
Trägersäulen Höhe 1362 mm	928010 1362
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927600 300/2
Multifix passend für Typ 300	928201 300
Trägersäulen Höhe 962 mm	928010 962
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/3	927315 500/3
Trägersäulen Höhe 481 mm	928010 481
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927600 300/3
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 400/4	927315 400/4
Trägersäulen Höhe 200 mm	928010 200
	927300 400/4

Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
400/4

Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
500/5

927600 500/5

Tastatur-Schublade Typ 1

927341 1

Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
300/3

927300 300/3