

Garant GRIDLINE

**Workstation eLevel+ mit Eterlux-Platte hell, Länge: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	920024 2000
GTIN	4062406119560
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

**Workstation eLevel+** elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe angepasst.

**Lackierung:**

**Fußteil** anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar.**

**Hubsäule** eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar.**

**Seiten- und Rückwand** lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar.**

**Hinweis:**

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).**

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

**Technische Beschreibung**

Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
--	----

Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Tiefe	800 mm
Gewicht	105 kg
Material Arbeitsplatte	Eterlux
Serie	Workstation
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	700 - 1000 mm
Höhenverstellung stufenlos	ja
Modell	eLevel+
Breite	2000 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Belag-Stärke	2,7 mm
Prinzip der Höhenverstellung	nur mit Arbeitsplatte
Belag Arbeitsplatte	Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	hellgrau
Höhe mit Rückwand	1000 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Höhenverstellung Arbeitsplatz	700-1000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

## Zubehör

Multifix passend für Typ 300	928201 300
Schubladengehäuse 24G fahrbar Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen 500/5 mm	927620 500/5
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927600 300/3
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927600 300/2
Trägersäulen Höhe 200 mm	928010 200
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 500/5	927600 500/5
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/5	927315 500/5
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927300 400/4
Tastatur-Schublade Typ 1	927341 1
Trägersäulen Höhe 1362 mm	928010 1362
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927600 400/4
Scherblech für Workstation Passend für Workstationtiefe 800 mm	920350 800
Rechner-Gehäuse 16G Höhe 500 mm	927335 500
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927300 300/3
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 200/1	927600 200/1
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/3	927300 400/3
Trägersäulen Höhe 962 mm	928010 962
Trägersäulen Höhe 481 mm	928010 481
	927315 500/3

Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm /  
Anzahl Schubladen 500/3

PC-Halter Typ M

928753 M

Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm /  
Anzahl Schubladen 500/4

927315 500/4

Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm /  
Anzahl Schubladen 400/4

927315 400/4

Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen  
300/2

927300 300/2