

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel mit dunkelgrauer Eluplan-Platte, Länge: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	920002 2000
GTIN	4062406119416
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

**Workstation mLevel**, der Arbeitsplatz der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Klassische manuelle Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben, der gesamte Arbeitsplatz wird verstellt. Skalierung der exakten Arbeitshöhe an der Innenseite des Tisches für einfache Bedienbarkeit.

**Lackierung:**

**Fußteil** anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar**.

**Hubsäule** eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar**.

**Seiten- und Rückwand** lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar**.

**Technische Beschreibung**

Höhenverstellung stufenlos	nein
Breite	2000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Gewicht	80 kg
Material Arbeitsplatte	Eluplan
Belag Arbeitsplatte	Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Tiefe	800 mm

Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	dunkelgrau
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Modell	mLevel
Serie	Workstation
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	nein
Belag-Stärke	2 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	750 - 1000 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	750-1000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	mechanisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

## Zubehör

Trägersäulen Höhe 962 mm	928010 962
Trägersäulen Höhe 481 mm	928010 481
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927600 300/3
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 400/4	927315 400/4
Multifix passend für Typ 300	928201 300

PC-Halter Typ M	928753 M
Tastatur-Schublade Typ 1	927341 1
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927600 400/4
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927300 300/3
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/5	927315 500/5
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 500/5	927600 500/5
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927600 300/2
Trägersäulen Höhe 1362 mm	928010 1362
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/3	927300 400/3
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927300 400/4
Rechner-Gehäuse 16G Höhe 500 mm	927335 500
Schubladengehäuse 24G fahrbar Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen 500/5 mm	927620 500/5
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/3	927315 500/3
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 200/1	927600 200/1
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927300 300/2
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/4	927315 500/4
Trägersäulen Höhe 200 mm	928010 200