

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel mit dunkelgrauer Eluplan-Platte, Länge: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920002 1500
GTIN	4062406119300
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation mLevel, der Arbeitsplatz der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Klassische manuelle Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben, der gesamte Arbeitsplatz wird verstellt. Skalierung der exakten Arbeitshöhe an der Innenseite des Tisches für einfache Bedienbarkeit.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar**.

Hubsäule eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar**.

Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar**.

Technische Beschreibung

Tiefe	800 mm
Belag-Stärke	2 mm
Modell	mLevel
Breite	1500 mm
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	nein
Serie	Workstation
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	750 - 1000 mm

Gewicht	70 kg
Belag Arbeitsplatte	Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Höhenverstellung stufenlos	nein
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichteht
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	dunkelgrau
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Material Arbeitsplatte	Eluplan
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Höhenverstellung Arbeitsplatz	750-1000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	mechanisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Ablageboden 810 mm Nutztiefe passend für Typ 1500	920211 1500
Kanban Grundgestell fürmLevel und eLevel+ Tiefe 400 mm	920201 400
Rollenbahnen-Paar Typ 1	920212 1
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/4	927315 500/4
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927300 300/2

Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 200/1	927600 200/1
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 400/4	927315 400/4
Trägersäulen Höhe 962 mm	928010 962
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927600 400/4
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927600 300/2
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 500/5	927600 500/5
Rechner-Gehäuse 16G Höhe 500 mm	927335 500
Trägersäulen Höhe 200 mm	928010 200
PC-Halter Typ M	928753 M
Multifix passend für Typ 300	928201 300
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927600 300/3
Tastatur-Schublade Typ 1	927341 1
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/3	927300 400/3
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927300 300/3
Trägersäulen Höhe 481 mm	928010 481
Trägersäulen Höhe 1362 mm	928010 1362
Schubladengehäuse 24G fahrbar Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen 500/5 mm	927620 500/5
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/5	927315 500/5
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927300 400/4
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/3	927315 500/3