

Garant GRIDLINE

Workstation mLevel mit Eterlux-Platte hell, Länge: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920004 2000
GTIN	4062406119447
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation mLevel, der Arbeitsplatz der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Klassische manuelle Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben, der gesamte Arbeitsplatz wird verstellt. Skalierung der exakten Arbeitshöhe an der Innenseite des Tisches für einfache Bedienbarkeit.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar**.

Hubsäule eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar**.

Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar**.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Modell	mLevel
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Belag Arbeitsplatte	Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	hellgrau
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	nein
Gewicht	80 kg
Höhenverstellung stufenlos	nein

Arbeitsplatte Länge	2000 mm
Belag-Stärke	2,7 mm
Serie	Workstation
Material Arbeitsplatte	Eterlux
Breite	2000 mm
Tiefe	800 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	750 - 1000 mm
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	750-1000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	mechanisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927300 300/3
PC-Halter Typ M	928753 M
Tastatur-Schublade Typ 1	927341 1
Schubladengehäuse 24G fahrbar Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen 500/5 mm	927620 500/5
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927600 300/3

Trägersäulen Höhe 962 mm	928010 962
Trägersäulen Höhe 481 mm	928010 481
Trägersäulen Höhe 1362 mm	928010 1362
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/3	927300 400/3
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/4	927315 500/4
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927300 300/2
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 500/5	927600 500/5
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 200/1	927600 200/1
Multifix passend für Typ 300	928201 300
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/5	927315 500/5
Trägersäulen Höhe 200 mm	928010 200
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927600 300/2
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927300 400/4
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 400/4	927315 400/4
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927600 400/4
Rechner-Gehäuse 16G Höhe 500 mm	927335 500
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/3	927315 500/3