

Garant GRIDLINE

**Workstation mLevel mit Eterlux-Platte hell, Länge: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	920004 1000
GTIN	4062406119423
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

**Workstation mLevel**, der Arbeitsplatz der sich an Ihre Bedürfnisse anpasst. Klassische manuelle Höhenverstellung im 25-mm-Raster durch Fußteil mit Fixierungsschrauben, der gesamte Arbeitsplatz wird verstellt. Skalierung der exakten Arbeitshöhe an der Innenseite des Tisches für einfache Bedienbarkeit.

**Lackierung:**

**Fußteil** anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar**.

**Hubsäule** eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar**.

**Seiten- und Rückwand** lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar**.

**Technische Beschreibung**

Belag-Stärke	2,7 mm
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	hellgrau
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Serie	Workstation
Material Arbeitsplatte	Eterlux
Arbeitsplatte Stärke	40 mm

Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Höhenverstellung stufenlos	nein
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	nein
Gewicht	60 kg
Breite	1000 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	750 - 1000 mm
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Belag Arbeitsplatte	Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Modell	mLevel
Tiefe	800 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	750-1000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	mechanisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

## Zubehör

Kanban Grundgestell für mLevel und eLevel+ Tiefe 400 mm	920201 400
Rollenbahnen-Paar Typ 1	920212 1
Ablageboden 810 mm Nutztiefe passend für Typ 1000	920211 1000
Multifix passend für Typ 300	928201 300
Trägersäulen Höhe 962 mm	928010 962
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927600 300/3

PC-Halter Typ M	928753 M
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927300 400/4
Schubladengehäuse 24G fahrbar Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen 500/5 mm	927620 500/5
Trägersäulen Höhe 200 mm	928010 200
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 200/1	927600 200/1
Rechner-Gehäuse 16G Höhe 500 mm	927335 500
Tastatur-Schublade Typ 1	927341 1
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927600 300/2
Trägersäulen Höhe 481 mm	928010 481
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 400/4	927315 400/4
Trägersäulen Höhe 1362 mm	928010 1362
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/5	927315 500/5
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/3	927315 500/3
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927300 300/3
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/3	927300 400/3
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927600 400/4
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927300 300/2
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/4	927315 500/4
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 500/5	927600 500/5