

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel mit dunkelgrauer Eluplan-Platte, Länge: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920012 1000
GTIN	4062406119454
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation eLevel – elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die **Höhe des gesamten Arbeitsplatzes** angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar.**

Hubsäule eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar.**

Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar.**

Hinweis:

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).**

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Tiefe	800 mm

Belag-Stärke	2 mm
Serie	Workstation
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichteht
Modell	eLevel
Arbeitsplatte Tiefe	700 mm
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Material Arbeitsplatte	Eluplan
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Höhenverstellung stufenlos	ja
Gewicht	70 kg
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	700 - 1000 mm
Breite	1000 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	dunkelgrau
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Belag Arbeitsplatte	Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Höhenverstellung Arbeitsplatz	700-1000 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

Zubehör

Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 400/4	927315 400/4
Tastatur-Schublade Typ 1	927341 1
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927600 300/3
Schubladengehäuse 24G fahrbar Höhe Gehäuse / Anzahl Schubladen 500/5 mm	927620 500/5
Multifix passend für Typ 300	928201 300
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/3	927300 400/3
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/5	927315 500/5
PC-Halter Typ M	928753 M
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927300 400/4
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/3	927300 300/3
Gehäuse 16G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927300 300/2
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/3	927315 500/3
Trägersäulen Höhe 200 mm	928010 200
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 300/2	927600 300/2
Rechner-Gehäuse 16G Höhe 500 mm	927335 500
Trägersäulen Höhe 481 mm	928010 481
Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen 400/4	927600 400/4
Trägersäulen Höhe 962 mm	928010 962
Schubladengehäuse 16G fahrbar Höhe Gehäuse mm / Anzahl Schubladen 500/4	927315 500/4
Trägersäulen Höhe 1362 mm	928010 1362

Scherblech für Workstation Passend für Workstationtiefe
800 mm

920350 800

Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
200/1

927600 200/1

Gehäuse 24G mit Schubladen Höhe / Anzahl Schubladen
500/5

927600 500/5