


Garant**Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 250 / 200 kg
Eluplan-Platte dunkel, Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	920301 1500
GTIN	4062406119782
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50mm starke Platte aus Eluplan dunkel. Arbeitstisch **ohne** Scherbleche, keine Reihenaufstellung möglich.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016

pulverbeschichtet.**Empfehlung:**

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

Hinweis:

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Technische Beschreibung

maximale Tragkraft	250 kg
Tiefe	750 mm
Gewicht	101 kg
Material Arbeitsplatte	Eluplan dunkel

Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Tragkraft bei Dauerbelastung	250 kg
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	610 - 1200 mm
Breite	1500 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
ComfortClose	nein
Hubgeschwindigkeit	38 mm/s
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Steckertyp Eingang	F
Nennspannung	250 V
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch