

Garant**Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz Tragkraft max. 350 / 300 kg
Eluplan-Platte dunkel, Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	920306 1500
GTIN	4062406119799
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Grundgestell mit Hubeinheit mit Querverstrebungen seitlich und hinten zur Stabilisierung. 50mm starke Platte aus Eluplan dunkel. Arbeitstisch **ohne** Scherbleche; keine Reihenaufstellung möglich.

Lackierung:

Höhenverstellbare Füße in schwarz, Querverstrebungen in anthrazit RAL 7016

pulverbeschichtet.**Empfehlung:**

Leichte Montagetätigkeiten im Sitzen und Stehen.

Hinweis:

Aufgrund der maximalen Tragkraft sollten nur fahrbare Gehäuse verwendet werden. Montage von Gehäusen unter der Arbeitsplatte vermeiden. Weitere Anbauteile reduzieren die Tragkraft entsprechend. Lieferung komplett montiert.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Tiefe	750 mm
Breite	1500 mm

Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	610 - 1200 mm
Tragkraft bei Dauerbelastung	350 kg
Gewicht	89 kg
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Material Arbeitsplatte	Eluplan dunkel
maximale Tragkraft	350 kg
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Hubgeschwindigkeit	22 mm/s
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	350 kg
Nennspannung	250 V
Steckertyp Eingang	F
Materialstärke	1 mm
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	50 mm
Produktart	Arbeitstisch