



## Sekundenklebstoff, 20 g, Typ: FAST



### Bestelldaten

Bestellnummer	083361 FAST
GTIN	4062406120337
Artikelklasse	02A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit. Schnell aushärtend, niedrige Viskosität, geeignet für **EPDM-Elastomere, Vollgummi, Moosgummi und Kunststoff**. Optimal zur Herstellung von O-Ringen

#### Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

### Technische Beschreibung

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Zugscherfestigkeit	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Handfestigkeit nach	10 - 30 s
Dynamische Viskosität	10 - 20 mPas
Lagertemperatur	20 °C
Farbe	transparent

Temperatur Einsatzbereich	-55 - 95 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Form	flüssig
Zugfestigkeit	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Dichte	1,06 g/cm <sup>3</sup>
geeignet für Material	Gummi
geeignet für Material	Elastomer
geeignet für Material	Kunststoff
Füllmenge	20 ml
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber