



## Sekundenklebstoff, 20 g, Typ: UNI



### Bestelldaten

Bestellnummer	083361 UNI
GTIN	4062406120313
Artikelklasse	02A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit. Universell einsetzbar, geeignet für die meisten **Kunststoffe, Metall und Holz**.

#### Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

### Technische Beschreibung

Handfestigkeit nach	5 - 40 s
Zugscherfestigkeit	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Dynamische Viskosität	95 - 200 mPas
Lagertemperatur	20 °C
Chemische Basis	Ethyl-Cyanacrylat

Funktionsfestigkeit nach	10 - 30 min
geeignet für Material	Kunststoff
geeignet für Material	Metall
geeignet für Material	Holz
Form	flüssig
Zugfestigkeit	10 - 20 N/mm <sup>2</sup>
Dichte	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 95 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	9 Monat
Farbe	transparent
Füllmenge	20 ml
Produktnameattribut	20 g
Produktart	Sekundenkleber