



Schubert Schutzhelm EuroGuard, Farbe: YELLOW



Bestelldaten

Bestellnummer	097802 YELLOW
GTIN	4017765057466
Artikelklasse	09K

Beschreibung

Ausführung:

Leichter Sicherheitshelm aus High-Density-Polyethylene mit **erhöhter Seitensteifigkeit** durch doppelwandiges Innenprofil. Eignet sich sehr gut für den Einsatz im Freien und bei niedrigen **Temperaturen bis -20 °C**. Die **große Stirnfläche** bietet einen bedruckbaren Bereich von 5 x 5 cm. Mit **regulierbarer Seitenbelüftung**.

- **6-Punkt Gurtband, höhenverstellbar**
- **30 mm Euro-Slot-Aufnahme**
- **Öko-Leder Schweißband**
- **Gerade Form mit Regenrinne**
- **Mit Drehverschluss**

Verwendung:

Baugewerbe, Hoch- und Tiefbau.

Norm:

DIN EN 397

Passend für:

Gehörschutzkapseln Nr. 097753; 097756.

Material Helmschale: HDPE

Weitenregulierung: Drehverschluss

Größe: 53 - 61 cm

Gewicht: 340 g

Technische Beschreibung

Weitenregulierung	Drehverschluss
Größe	53 - 61 cm
Gewicht	340 g
Kältebeständigkeit	Bis -20 °C
Farbe	YELLOW
Material Helmschale	HDPE
Produktart	Schutzhelm

Zubehör

Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 1	097753 1
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 3	097753 3
Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ Helmausführung Typ 2	097753 2
Kapselgehörschutz Typ HELMET	097795 HELMET