

Stahlblech-Montagekoffer, Typ: 690



Bestelldaten

Bestellnummer	693470 690
GTIN	2050001777683
Artikelklasse	66K

Beschreibung

Ausführung:

1 mm starkes Stahlblech mit eingepprägten Sicken. 2 Tragegriffe und Deckelanschlag. Verschließbar mit Vorhängeschloss (Nr. 085830 ff).

Lackierung:

RAL 7001 silbergrau **pulverbeschichtet**.

Technische Beschreibung

Einsatzlänge	660 mm
Außenmaß Breite	360 mm
Außenmaß Länge	690 mm
Gewicht	16 kg
Einsatzbreite	170 mm
Außenmaß Höhe	310 mm
Einsatzhöhe	50 mm
Produktart	Werkzeug-Transportsystem

Zubehör

Präzisions-Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085855 40
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelgleichschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085876 40
Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085882 40
Zylinderschloss-Set4-teilig pro Set gleichschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085865 40
Präzisions-Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085850 50
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 40 mm	085885 40
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 50 mm	085831 50
Zahlenkombinationsschloss Gehäuse-Ø 40 mm	085830 40
Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085880 50
Zylinderschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085890 50
Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085866 40
Präzisions-Zylinderschloss mit hohem Bügelverschiedenschließend Gehäuse-Ø 40 mm	085875 40
Präzisions-Zylinderschlossgleichschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085870 50
Zahlenkombinationsschloss mit hohem Bügel Gehäuse-Ø 50 mm	085832 50
ALUTITAN Vorhängeschlossverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085868 50
Zylinderschloss Standardqualitätverschiedenschließend Gehäuse-Ø 50 mm	085860 50