



Geradschleifer, Typ: 722319



Bestelldaten

Bestellnummer	077261 722319
GTIN	4014586879444
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Äußerst handlicher Geradschleifer.**
- **Ruhiger Lauf durch mehrfach gelagerte Spindel.**
- **Leistungsstarker Motor mit hohem Durchzugsvermögen.**
- **Durch Drehzahlregelung hervorragend für Edelstahlbearbeitung wie auch für Schleif- und Polierarbeiten geeignet.**
- **Für Schleifstifte und Hartmetallfräser geeignet.**
- **Leistungsstarker Geradschleifer mit langem Spindelhals.**

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange \varnothing 6 mm, 2 Spannschlüssel SW13 und SW17.

Hinweis:

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem \varnothing von 12 mm.

Technische Beschreibung

Leistungsaufnahme	750 W
Herstellerbezeichnung	GSZ8-280PEL
Kabellänge	4 m
Gewicht	1,8 kg
maximale Vibration nach EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$

elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Drehzahlbereich	8500 - 28000 min ⁻¹
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	077268 6
--	----------