



Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 29-teilig, Typ: S



Bestelldaten

Bestellnummer	634120 S
GTIN	4013288173928
Artikelklasse	63F

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M12 und für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 – M10.

Für Phillips- und Pozidrivschrauben mit Gewinde M2 – M6 und für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M3,5 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Inhalt:

Mit Umschaltknarre Nr. 635295.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St.

Gr. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-kant BITS: 5 St. Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6; 8

BITS für Phillips: 3 St. Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25

Pozidriv-BITS: 2 St. Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25

BITS für Torx®: 6 St. Nr. 675340 Gr. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Verlängerung mit Schnelldrehhülse: 1 St. 200 mm

Verlängerung Wobble: 1 St. 76 mm

Verbindungsstück mit Schnellwechselfutter: 1 St. 3/8 Zoll Vierkant - 1/4 Zoll Sechskant Bit-Aufnahme

Knarre (Gr. P): 1 St. Nr. 635290 mit Durchsteckvierkant

Knarre (Gr. S): 1 St. Nr. 635295 mit Umschaltknarre

Aufbewahrung in: Textilfalttasche mit Klettverschluss

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	29
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-19 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-8 mm
Herstellerbezeichnung	8100 SB 8
Verpackung	Textilfalttasche, Klettverschluss
Länge	262 mm
Breite	120 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX27	675340 TX27
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675310 1/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX25	675340 TX25

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675320 1/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Sechskant 6 mm	675240 6
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Sechskant 5 mm	675240 5
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Sechskant 3 mm	675240 3
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX15	675340 TX15
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Sechskant 4 mm	675240 4
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3 Hex-Plus-Profil Sechskant 8 mm	675240 8
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675310 3/25
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675320 2/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX30	675340 TX30
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX40	675340 TX40
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675310 2/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX20	675340 TX20
Feinzahnknarre „Zyklop Metal“ umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer	635295