



Rohr-Greifzange mit gezahnten Greifbacken, ganze Länge: 250 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	706702 250
GTIN	4003773078463
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

25fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Schnelle Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf. Schenkel mit Kunststoff überzogen.

Mit gezahnten Greifbacken.

Verwendung:

Für Rohre, Rundmuttern etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Oberfläche schwarz atramentiert.

Spannweite: 80 mm

Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
Spannweite	80 mm