

JEPSON POWER

HM-Kreissägeblatt Drytec® Ø 230×25,4 mm, für INOX, Anzahl Zähne: 48**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 078239 48 |
| GTIN | 4260052463291 |
| Artikelklasse | 07E |

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.

- **Arbeitssicherheit: Dünnwandig, vibrationsarm, geräuschreduziert.**
- **Sehr hohe Standzeiten.**
- **Hohe Schnittqualitäten.**
- **5× Nachschärfen möglich.**
- **Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle (nicht Nr. 078236).**

Hinweis:

Weitere Spezialsägeblätter z.B. für Aluminium, INOX sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Anzahl Zähne | 48 |
| Zähnezahl optimiert für | Universal |
| Schnittbreite B | 2 mm |
| passend für | 078234 Gr. 8230 |
| geeignet für Material | für INOX |

Produktart

Kreissägeblatt