



Gripzange PLUS mit verstellbarer Unterbacke, ganze Länge: 230mm



Bestelldaten

Bestellnummer	708901 230
GTIN	3662424019821
Artikelklasse	73R

Beschreibung

Ausführung:

Einfache und sichere Bedienbarkeit. Müheloses und schnelles Öffnen durch **Löseschalter** am unteren Griff. Mit großem Spannbereich und großer Spanntiefe, 5facher Schnellverstellung und zusätzlicher Feineinstellung. Unterbacke tiefgekröpft zum Spannen von U- und Winkelprofilen, Rohren etc. Gezahnte Greifbacken und besonders stabiler Federstahl-Zangenkörper. Zange ganz vernickelt.

Verwendung:

Zum sicheren Festhalten von Profilen, Flachmaterial und Rohren. Spanndruck einstellbar bis 10.000 N.

Werkstoff:

Greifbacken Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl; gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	230 mm
Backenlänge	40 mm
Spannweite Winkelmaterial	40 mm
Spannweite Rundmaterial	80 mm
Produktart	Gripzange